

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8 M12

Artikelnummer	01321.120.001
Marke	-
UBB	950355965506
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406880
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4032
-----	------

Technische Spezifikation

d-D	M12
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische Zeichnung

