

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8 M27

Artikelnummer	01321.270.001
Marke	-
UBB	951355379268
UNSPSC	31161727
EAN	8715493850484
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO 4032

Technische Spezifikation

d-D	M27
m (max.)	23.8
P	3
s	41

Technische Zeichnung

