

## Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8 M30

Artikelnummer	01321.300.001
Marke	-
UBB	500579964858
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421041
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M30
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO 4032

### Technische Spezifikation

d-D	M30
m (max.)	25.6
P	3.5
s	46

### Technische Zeichnung

