

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr3+ |8| M4

Artikelnummer	01325.040.001
Marke	-
UBB	500505355536
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207881
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Technische Zeichnung

