



## Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert | 8| M3

Artikelnummer	01326.030.001
Marke	-
UBB	950355870706
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407078
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M3
Klasse	8
Antriebsart	Außensechskant
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	934
NF	E25-401

### Technische Spezifikation

m	2.4
P	0.50
s	5.5

### Technische Zeichnung

