

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert | 8| M10

Artikelnummer	01326.100.001
Marke	-
UBB	950355957925
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407122
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

