

## Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert | 8| M20

Artikelnummer	01326.200.001
Marke	-
UBB	951355342381
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407160
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

### Technische Spezifikation

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

### Technische Zeichnung

