

Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt |8| M12X1,00 (≠DIN)

Artikelnummer	01330.120.100
Marke	-
UBB	500621733368
UNSPSC	31161727
EAN	8715494503945
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M12
m	10
P	1
s	19

Technische Zeichnung

