

Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt |8| M18X1,50

Artikelnummer	01330.180.150
Marke	-
UBB	950355290988
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174146
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M18
m	15
P	1.5
s	27

Technische Zeichnung

