

## Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc | 8| M27

Artikelnummer	01336.270.001
Marke	-
UBB	500571892974
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282185
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M27
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

### Technische Spezifikation

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

### Technische Zeichnung

