

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc | 8| M36

Artikelnummer	01336.360.001
Marke	-
UBB	500571893139
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282208
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M36
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Technische Zeichnung

