

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 8 M5

Artikelnummer	01337.050.001
Marke	-
UBB	500611918599
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421362
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO 4032

Technische Spezifikation

d-D	M5
m (max.)	4.7
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

