

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 8 M8

Artikelnummer	01337.080.001
Marke	-
UBB	500611918755
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421386
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO 4032

Technische Spezifikation

d-D	M8
m (max.)	6.8
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

