

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 8 M12

Artikelnummer	01337.120.001
Marke	-
UBB	500611918912
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421409
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4032
-----	------

Technische Spezifikation

d-D	M12
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische Zeichnung

