



## Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 8 M33

Artikelnummer	01337.330.001
Marke	-
UBB	500611919662
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421478
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M33
Klasse	8
Antriebsart	Außensechskant
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	4032
-----	------

### Technische Spezifikation

m (max.)	28.7
P	3.50
s	50

### Technische Zeichnung

