

Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M6X0,75 (≠DIN)

Artikelnummer	01340.060.075
Marke	-
UBB	950355299328
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407191
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M6
m	5
P	0.75
s	10

Technische Zeichnung

