



Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M20X2,00

Artikelnummer	01340.200.200
Marke	-
UBB	950355300886
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407320
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M20
P	2
Klasse	8
Antriebsart	Außensechskant
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

m	16
s	30

Technische Zeichnung

