

Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M22X2,00

Artikelnummer	01340.220.200
Marke	-
UBB	950355301041
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407344
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M22
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische Spezifikation

d-D	M22
m	18
P	2
s	32

Technische Zeichnung

