

## Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M30X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer	01340.300.150
Marke	-
UBB	950355301538
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407399
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M30
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

### Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

### Technische Spezifikation

d-D	M30
m	24
P	1.5
s	46

### Technische Zeichnung

