

## Sechskantmuttern DIN 934 MF DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M36X3,00

Artikelnummer	01340.360.300
Marke	-
UBB	950355302031
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407443
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M36
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

### Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

### Technische Spezifikation

d-D	M36
m	29
P	3
s	55

### Technische Zeichnung

