

Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M8X35



Artikelnummer	01400.080.035
Marke	-
UBB	950351186941
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408068
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M8
Länge (L) (mm)	35
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.

Standards

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.):	28
125mm $L \leq 200\text{mm}$	
b (min.):	22
125mm $L \leq 200\text{mm}$	
k	5.3
P	1.25
s	13

FABON OF COURSE
SETTING THE STANDARD

