

Sechskantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M10X40/
S=17

Artikelnummer	01400.100.040
Marke	-
UBB	950351188350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408204
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	40 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

