

## Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M10X50/ S=17



Artikelnummer	01400.100.050
Marke	-
UBB	950351188509
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408228
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M10
Länge (L) (mm)	50
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	17

### Standards

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

**Info**  
 ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.

## Technische Spezifikation

**FARORY**

b (min.): 32  
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 45

b (min.): L ≤ 125mm 26

k 6.4

P 1.50

s 17

## Technische Zeichnung

