

Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M10X120/ S=17

Artikelnummer	01400.100.120
Marke	-
UBB	950351189598
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408334
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
ISO metric hot dip
galvanized bolts
and screws are
manufactured with
thread tolerance
class 6az (undersize)
before coating. After
galvanizing they
will fit into standard
nuts and threaded
holes with thread
tolerance class
6H. ISO metrisch

Standards

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

FABORY

