

Sechkantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M10X180

Artikelnummer	01400.100.181
Marke	-
UBB	952351082633
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408440
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	180 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	180
P	1.5
s	16

