

Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M12X55/ S=19



Artikelnummer	01400.120.055
Marke	-
UBB	950351190497
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408495
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	55
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Info
 ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.

Technische Spezifikation

FARORY

b (min.): 36
125mm < L ≤ 200mm

b (min.): L > 200mm 49

b (min.): L ≤ 125mm 30

k 7.5

P 1.75

s 19

Technische Zeichnung

