

Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M12X90/ S=19

Artikelnummer	01400.120.090
Marke	-
UBB	950351191065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408556
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
ISO metric hot dip
galvanized bolts
and screws are
manufactured with
thread tolerance
class 6az (undersize)
before coating.After
galvanizing they
will fit into standard
nuts and threaded
holes with thread
tolerance class
6H.ISO metrisch

Standards

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

