

Sechskantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M16X90

Artikelnummer	01400.160.090
Marke	-
UBB	950351192394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408716
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90
P	2
s	24

