

Sechkantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M16X140

Artikelnummer	01400.160.140
Marke	-
UBB	950351192881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408761
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	140 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip
galvanized bolts
and screws are
manufactured with
thread tolerance
class 6az (undersize)
before coating.After
galvanizing they
will fit into standard
nuts and threaded
holes with thread
tolerance class
6H.ISO metrisch

Standards

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

