

Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M18X150



Artikelnummer	01400.180.150
Marke	-
UBB	950351194119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408952
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Standards

Durchmesser (d-D)	M18	ASME	B18.2.3.1M
Länge (L) (mm)	150	DIN	931
Klasse	8.8	ISO	4014
Antriebsart	Außensechskant	NF	E25-112
Zusätzliche Information	ISO metrisch		
Kopfform	Sechskantkopf		
Material	Stahl		
Gewinderichtung	Rechts		
Oberfläche	Feuerverzinkt		
Gewinde	Metrisches Gewinde		
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.		

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	48
b (min.): $L > 200\text{mm}$	51
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
k	11.5
P	2.50
s	27

TAPOUT OF COURSE
SETTING THE STANDARD

