

Sechskantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M20X65

Artikelnummer	01400.200.065
Marke	-
UBB	950351194291
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408976
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	65 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	65
P	2.5
s	30

