

## Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M20X150



Artikelnummer	01400.200.150
Marke	-
UBB	950351195280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409072
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M20
Länge (L) (mm)	150
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.

### Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

**Technische Spezifikation**

**Technische Zeichnung**

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	55
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

**TAPCON** OF COURSE  
SETTING THE STANDARD

