

Sechskantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M20X200

Artikelnummer	01400.200.200
Marke	-
UBB	950351938952
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409102
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	200 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip
galvanized bolts
and screws are
manufactured with
thread tolerance
class 6az (undersize)
before coating.After
galvanizing they
will fit into standard
nuts and threaded
holes with thread
tolerance class
6H.ISO metrisch

Standards

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	200
P	2.5
s	30

