



## Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M24X160

Artikelnummer	01400.240.160
---------------	---------------

Marke	-
-------	---

UBB	950351940180
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715492409461
-----	---------------

PKG. von 10	Nur komplette Verpackung
-------------	-----------------------------

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	160
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
------	---

### Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

**Technische Spezifikation**

**Technische Zeichnung**

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	60
b (min.): $L > 200\text{mm}$	3
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

**TAPCON** OF COURSE  
SETTING THE STANDARD

