

Sechkantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M24X320

Artikelnummer	01400.240.320
Marke	-
UBB	950351940917
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409546
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	320 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	320
P	3
s	36

