

Sechskantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M24X340



Artikelnummer	01400.240.340
Marke	-
UBB	950351941097
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409553
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Standards

Durchmesser (d-D)	M24	ISO	4014
Länge (L) (mm)	340	DIN	931
Klasse	8.8	NF	E25-112
Antriebsart	Außensechskant	ASME	B18.2.3.1M
Zusätzliche Information	ISO metrisch		
Kopfform	Sechskantkopf		
Material	Stahl		
Gewinderichtung	Rechts		
Oberfläche	Feuerverzinkt		
Gewinde	Metrisches Gewinde		
Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.		

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.):	60
125mm $L \leq 200\text{mm}$	
b (min.): $L > 200\text{mm}$	3
<i>SETTING THE STANDARD</i>	
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

