

Sechkantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M27X120

Artikelnummer	01400.270.120
Marke	-
UBB	950351197674
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409614
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	120 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

