

Sechskantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M27X150

Artikelnummer	01400.270.150
Marke	-
UBB	950351197914
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409645
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	150
P	3
s	41

