

Sechkantschraube  
isometrisch-passendes  
Gewinde DIN 931 Stahl  
Feuerverzinkt 8.8 M30X90

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 01400.300.090            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 950351198177             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715492409669            |
| PKG. von 10   | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Durchmesser     | M30                |
| Länge           | 90 mm              |
| Klasse          | 8.8                |
| Antriebsart     | Hexagon            |
| Kopfform        | Sechskantkopf      |
| Material        | Stahl              |
| Gewinderichtung | Rechts             |
| Oberfläche      | Feuerverzinkt      |
| Gewinde         | Metrisches Gewinde |

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 72   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 85   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 66   |
| d-D                                | M30  |
| k                                  | 18.7 |
| L (mm)                             | 90   |
| P                                  | 3.5  |
| s                                  | 46   |

