

Sechskantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M30X110

Artikelnummer	01400.300.110
Marke	-
UBB	950351198334
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409683
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	110 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	110
P	3.5
s	46

