

Sechkantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M30X150

Artikelnummer	01400.300.150
Marke	-
UBB	950351198748
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409720
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	150 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

Technische Zeichnung

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L > 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	150
P	3.5
s	46

