

Sechkantschraube
isometrisch-passendes
Gewinde DIN 931 Stahl
Feuerverzinkt 8.8 M33X100

Artikelnummer	01400.330.100
Marke	-
UBB	954351241284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409805
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M33
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

