

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf übermaß Gewinde DIN 933 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M20X50

Artikelnummer	01430.200.050
Marke	-
UBB	950351211368
UNSPSC	31161620
EAN	8715492412652
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating. After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ

Standards

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

