

## Peiner Hochfeste planmäßig vorspannbare Schrauben EN 14399-4 EN 14399-4 Stahl Blank 10.9 M12X40



Artikelnummer	04005.120.040
Marke	-
UBB	500504244020
UNSPSC	31161614
EAN	8715494440868
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	40 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

EN	14399-4
----	---------

### Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement. PEINER  
HV-Schrauben  
für hochfeste  
und planmassig  
vorspannbare  
Verbindungen in  
den Abmessungen  
M12 bis M36 sind  
in der EN 14399-4  
spezifiziert. Eine  
Erweiterung der  
Schraubenabmessung  
M39 bis M64  
ist in der DAST-

Richtline 021  
festgelegt. PEINER  
HV-Schrauben mit  
den dazugehörigen  
HV-Muttern und HV-  
Scheiben dürfen  
nur zusammen als  
Garnitur von einem  
Hersteller eingesetzt  
werden.

## Technische Spezifikation

b	23
d-D	M12
k	8
L (mm)	40
P	1.75
s	22

## Technische Zeichnung

