

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 10.9 M6X30

Artikelnummer	04100.060.030
Marke	-
UBB	950351323643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114082
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	30 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Technische Zeichnung

