

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M12X110/ S=19

Artikelnummer	04104.120.110
Marke	-
UBB	953351909551
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175549
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	110 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Technische Zeichnung

k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

