

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M20X140



Artikelnummer	04104.200.140
Marke	-
UBB	955351067850
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175907
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M20
Länge (L) (mm)	140
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5
P	2.50

Technische Zeichnung



