

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M24X100



Artikelnummer	04104.240.100
Marke	-
UBB	500614317765
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454643
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	100
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Standards

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	60
b (min.): L > 200mm	73
b (min.): L ≤ 125mm	54
k	15
P	3

### Technische Zeichnung



