

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X80



Artikelnummer	04105.060.080
Marke	-
UBB	500575130330
UNSPSC	31161620
EAN	8715494313988
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M6
Länge (L) (mm)	80
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	24
b (min.): L ≤ 125mm	18
k	4
P	1
s	10

### Technische Zeichnung

