

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X70

Artikelnummer	04105.080.070
Marke	-
UBB	500505560549
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439053
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	70 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25

Technische Zeichnung



